

Blotovací papíry

Blotovací papíry s dobrými absorpčními vlastnostmi a hladkým povrchem

Technické parametry

Tloušťka (mm)	Plošná hmotnost (g/m ²)	Kapilární elevace (mm/10 min)
0,17	81	70 - 90
0,35	192	55 - 65
0,75	320	150 - 160
1,0	400	130 - 145
1,5	570	250 - 300



Blotovací papíry

Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,17	100 x 130	100	R.CL68.1
0,17	200 x 200	100	R.CL69.1
0,17	460 x 570	100	R.CL70.1
0,17	580 x 600	100	R.CL71.1
0,35	100 x 130	100	R.CL64.1
0,35	200 x 200	100	R.CL65.1
0,35	460 x 570	100	R.CL66.1
0,35	580 x 600	100	R.CL67.1
0,75	100 x 130	100	R.0942.1
0,75	200 x 200	100	R.0943.1
0,75	580 x 600	100	R.0945.1
1,0	150 x 150	25	R.CL72.1
1,0	200 x 200	25	R.CL73.1
1,0	580 x 600	25	R.CL74.1
1,5	580 x 600	25	R.CL75.1