

Checker® HC CHROMIUM IV LR a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení chromu ve vodě

- Model pro nízké a model pro vysoké koncentrace sloučenin šestimocného chromu
- Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti šetří baterii
- Kolorimetrická metoda s difenyl karbohydrazidem

Technické parametry

Model	HI749 LR pro nízké koncentrace	HI723 HR pro vysoké koncentrace
Rozsah	0-300 ppb (µg/l) Cr ⁶⁺	0-999 ppb (µg/l) Cr ⁶⁺
Rozlišení	1 ppb (µg/l)	1 ppb (µg/l)
Přesnost	±3 ppb (µg/l), max ±5 % měření	±5 ppb (µg/l), max ±4 % měření
Zdroj světla	LED 525 nm	LED 525 nm
Napájení	1 x AAA baterie 1,5 V	1 x AAA baterie 1,5 V
Automatické vypnutí	po 10 min nečinnosti	po 10 min nečinnosti
Pracovní prostředí	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Rozměry (š x h x v)	61,0 x 37,5 x 86,0 mm	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost	64 g	64 g



Checker® HC CHROMIUM IV LR a HR

Popis	Katalogové číslo
Checker® HC CHROMIUM IV LR HI749	H074900
Checker® HC CHROMIUM IV HR HI723	H072300
Sada reagensů pro HI749 (25 testů)	H074925
Sada reagensů pro HI723 (25 testů)	H072325
Kalibrační sada pro HI749	H074911
Kalibrační sada pro HI723	H072311

Kapesní kolorimetry Checker® HC BROMINE dodáváme v pouzdru s dvěma kyvetami s víčkem, startovací sadou reagensů pro 25 testů, AAA baterií 1,5V a návodem