

Datalogger Saveris 2 H2 | TESTO

WiFi záznamník s displejem a připojitelnou sondou teploty a vlhkosti

- Snadné, flexibilní a spolehlivé řešení pro sledování teploty a vlhkosti v chladírnách, skladech či na pracovištích
- Jednoduchá instalace, integrace a obsluha (není zapotřebí žádná instalace softwaru)
- Interní paměť záznamníku je 2 x 10 000 naměřených hodnot
- Perfektní propojení: ukládání dat v Testo-Cloud, alarm v reálném čase přes e-mail nebo SMS
- S chytrým telefonem vybaveným internetem, s tabletem nebo počítačem máte kdykoliv a všude přístup ke všem naměřeným hodnotám a analyzačním funkcím.
- Pro vyhodnocení a analýzu naměřených dat je k dispozici zcela bezplatně licenční balíček „Basic“ služby Testo Cloud a rozsáhlejší verze Advanced (po nutné - bezplatné - registraci na www.saveris.net)
- Displej záznamníku zobrazuje aktuálně naměřené hodnoty, alarmy a zbývající kapacitu baterií

Technické parametry

Měření teploty:	Měřicí rozsah a přesnost závisí na použité sondě
Měření vlhkosti:	Měřicí rozsah a přesnost závisí na použité sondě
Interval měření:	1 min až 24 hod
Krytí :	IP 45
Napájení:	4 x AA (1,5 V) baterie
Rozměry (d x š x v):	95 x 75 x 30.5 mm
Hmotnost:	240 g



Datalogger Testo Saveris 2 H2



Datalogger Testo Saveris 2 H2



Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Datalogger Saveris 2 H2	1	R.1H1Y.2

- Součástí balení je, WiFi záznamník testo Saveris 2 H2, bezplatný přístup ke službě Testo Cloud, kabel Micro-USB, držák na stěnu, vč. zámku, baterie (4x AA), krátký návod k obsluze, výstupní protokol z výroby

Sonda vlhkostní/teplotní s kabelem | TESTO

Sonda pro extrémně přesné měření vlhkosti a teploty

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-30 až +70 °C
Přesnost měření teploty:	±0,5 °C
Rozsah měření vlhkosti:	0 až 100 % RH
Přesnost měření vlhkosti:	±2 %RH při +25 °C (+2 až +98 %RH) ±0,03%RH/K (k=1) Dlouhodobá stabilita: ±1 %RH/rok
Délka trubice sondy:	12 mm
Délka kabelu sondy:	1,3 m

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda vlhkostní/teplotní s kabelem	1	L722155



Sonda vlhkostní/teplotní s kabelem

Sonda vlhkostní/teplotní násuvná externí | TESTO

Sonda pro extrémně přesné měření relativní vlhkosti a tepla

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-30 až +50 °C
Přesnost měření teploty:	±0,5 °C
Rozsah měření vlhkosti:	0 až 100 % RH

Přesnost měření vlhkosti:	$\pm 2\%RH$ $\pm 0,03\%RH/K$ ($k=1$) Dlouhodobá stabilita: $\pm 1\%RH$ / rok
Průměr sondy:	20 mm
Průměr špičky sondy:	12 mm
Délka trubice sondy:	105 mm

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sonda vlhkostní/teplotní násuvná externí	1	L722154



Sonda vlhkostní/teplotní násuvná externí