

Elektroforéza vertikální PROclamp MINI

Modulární systémy pro oboustrannou elektroforézu na čtyřech gelech

- Dvojitá elektroforéza - pro současný běh až 4 gelů
- Rychloupínací technika - pro rychlou a snadnou manipulaci se skleněnými deskami a gely
- Kompatibilní s gely značky ROTI®PAGE o velikosti 10 x 10 cm až 8 x 10 cm
- Účinné chlazení pufru nezávislé na tekoucí vodě nebo chladicích zařízeních
- Barevně kódované spacers a hřebeny v 5 tloušťkách - 0,5 až 2 mm
- Kompatibilní s vícekanálovými pipety (hřebeny jsou označeny *)

Technické parametry

Rozměr skel:	10 x 10 cm
Maximální počet vzorků na gel:	20
Objem elektrolytu (horní/spodní nádrž):	100 ml / 300 ml
Rozměry (š x h x v):	19 x 13 x 15 cm



Elektroforéza vertikální PROclamp MINI

Popis	Katalogové číslo
Kompletní set ^{*1}	R.3501.1
Set s příslušenstvím ^{*2}	R.3502.1
Set pro použití hotových gelů ^{*3}	R.3503.1

Součástí základního balení je jedna vertikální elektroforéza včetně vany pro pufr, bezpečnostní víko, 1x running modul pro elektroforézu, vyrovnávací deska pro práci s jedním gelem a gelové chladicí vložky

^{*1} Součástí je základní balení + 2 skleněné desky s fixnými spacers (tloušťka 1 mm), 2 skleněné desky se zářezem pro hřebeny, 2 hřebeny (tloušťka 1 mm, 12 jamek), gel opener a 1 modul pro nalévání gelů

^{*2} Součástí je základní balení + 2 skleněné desky s fixnými spacers (tloušťka 1 mm), 2 skleněné desky se zářezem pro hřebeny, 2 hřebeny (tloušťka 1 mm, 12 jamek), gel opener

^{*3} Součástí je pouze základní balení

Náhradní díly PROclamp MINI

Popis	Katalogové číslo
-------	------------------

Vana bez víka	R.3509.1
Running modul	R.3504.1
Víko pro vanu (bez kabelů)	R.3511.1
Modul pro nalévání gelů	R.3506.1
Vyměnitelné gumové podložky pro nalévací modul	R.3507.1
Chladicí set	R.3512.1

Skleněné desky PROclamp MINI

Popis	Šířka (mm)	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Katalogové číslo
Standardní skleněné desky	100	100	2	R.3528.1
Skleněné desky se zářezem pro hřebeny	100	100	2	R.3522.1
Vyrovnávací deska pro práci s jedním gelem	100	100	5	R.3520.1



Skleněné desky PROclamp MINI

Spacery PROclamp MINI

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Katalogové číslo
0,5	12	101	R.3570.1
0,75	12	101	R.3573.1
1,0	12	101	R.3575.1
1,5	12	101	R.3579.1
2,0	12	101	R.3584.1

Skleněné desky PROclamp MINI standard

(100 x 100 mm) s fixními spacery

Tloušťka (mm)	Katalogové číslo
0,5	R.3531.1
0,75	R.3537.1
1,0	R.3542.1

1,5	R.3547.1
2,0	R.3548.1

Skleněné desky PROclamp MINI se zářezem pro hřeben

(100 x 100 mm) s fixními spacery, pro nalévání dvojitých gelů, obě dvě skla v páru jsou se zářezem

Tloušťka (mm)	Katalogové číslo
0,5	R.3552.1
0,75	R.3561.1
1,0	R.3563.1
1,5	R.3567.1
2,0	R.3568.1



Skleněné desky PROclamp MINI se zářezem pro hřeben

Hřebeny PROclamp MINI

Technické parametry

	Max. objem jamky				
Tloušťka hřebenu	0,5 mm	0,75 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm
1+1** jamek	325 µl	500 µl	650 µl	1 000 µl	1 300 µl
5 jamek	50 µl	70 µl	100 µl	140 µl	200 µl
8 jamek	30 µl	40 µl	60 µl	80 µl	120 µl
10* jamek	20 µl	30 µl	40 µl	60 µl	80 µl
12 jamek	18 µl	25 µl	35 µl	50 µl	70 µl
16* jamek	13 µl	20 µl	25 µl	40 µl	50 µl
20 jamek	10 µl	15 µl	20 µl	30 µl	40 µl

Hřeben	Jamky	Katalogové číslo
0,5 mm	1 + 1 jamka**	R.3585.1
0,5 mm	5 jamek	R.3587.1

0,5 mm	8 jamek	R.3593.1
0,5 mm	10 jamek*	R.3595.1
0,5 mm	12 jamek	R.3597.1
0,5 mm	16 jamek*	R.3598.1
0,5 mm	20 jamek	R.3599.1
0,75 mm	1 + 1 jamka**	R.3600.1
0,75 mm	5 jamek	R.3605.1
0,75 mm	8 jamek	R.3606.1
0,75 mm	10 jamek*	R.3610.1
0,75 mm	12 jamek	R.3612.1
0,75 mm	16 jamek*	R.3614.1
0,75 mm	20 jamek	R.3615.1
1,0 mm	1 + 1 jamka**	R.3622.1
1,0 mm	5 jamek	R.3623.1
1,0 mm	8 jamek	R.3632.1
1,0 mm	10 jamek*	R.3633.1
1,0 mm	12 jamek	R.3638.1
1,0 mm	16 jamek*	R.3640.1
1,0 mm	20 jamek	R.3641.1
1,5 mm	1 + 1 jamka**	R.3642.1
1,5 mm	5 jamek	R.3644.1
1,5 mm	8 jamek	R.3649.1
1,5 mm	10 jamek*	R.3656.1
1,5 mm	12 jamek	R.3657.1
1,5 mm	16 jamek*	R.3658.1
1,5 mm	20 jamek	R.3659.1
2,0 mm	1 + 1 jamka**	R.3662.1
2,0 mm	5 jamek	R.3664.1
2,0 mm	8 jamek	R.3665.1
2,0 mm	10 jamek*	R.3667.1
2,0 mm	12 jamek	R.3668.1
2,0 mm	16 jamek*	R.3672.1
2,0 mm	20 jamek	R.3674.1

* Vzdálenost jamek odpovídá vzdálenosti špiček multikanálových pipet

** Hřeben se speciálně širokou jamkou + úzkou jamkou pro marker (pro preparativní gely)