

Filtr membránový RC | WHATMAN

Nesterilní hydrofilní membrány z regenerované celulózy pro filtrování vodných i organických roztoků

- Chemicky odolné a mechanicky stabilní membrány s nízkou vazbou na bílkoviny
- Filtry lze sterilizovat všemi běžnými metodami

Technické parametry

Materiál: regenerovaná celulóza

Teplotní stabilita: max 180 °C

Typ membrány	RC 58	RC 55	RC 60
Porozita	0,2 µm	0,45 µm	1,0 µm
Rychlost filtrace vody (na filtru 12,5 cm ² při vakuu 0,9 bar)	26 s/100 ml	14 s/100 ml	3 s/100 ml



Membránový filtr z regenerované celulózy

Průměr membrány (mm)	Porozita (µm)	Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	0,45	RC 55	100	10410206
47	0,2	RC 58	100	10410312
47	0,45	RC 55	100	10410212
47	1,0	RC 60	100	10410012
50	0,2	RC 58	100	10410314
50	0,45	RC 55	100	10410214
50	1,0	RC 60	100	10410014

Lze objednat i některé větší rozměry membrán s porozitou 0,2 a 0,45 µm.