


## Hadička silikonová

Čirá hadička ze silikonové gumy

### Technické parametry

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Materiál:        | Silikonová guma |
| Teplotní rozsah: | -50 až +200 °C  |
| Tvrdost :        | 60 Shore A      |



Hadička silikonová

| Světlost (mm) | Vnější průměr (mm) | Síla stěny (mm) | Balení (m) | Katalogové číslo |
|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|
| 0,5           | 2,5                | 1,0             | 5          | R955451          |
| 1,0           | 3,0                | 1,0             | 5          | L903098          |
| 2,0           | 4,0                | 1,0             | 5          | L905754          |
| 3,0           | 5,0                | 1,0             | 5          | L905756          |
| 4,0           | 6,0                | 1,0             | 5          | L904321          |
| 5,0           | 8,0                | 1,5             | 5          | L902609          |
| 6,0           | 9,0                | 1,5             | 5          | L905880          |
| 7,0           | 11,0               | 2,0             | 5          | L905762          |
| 8,0           | 12,0               | 2,0             | 5          | L903054          |
| 9,0           | 13,0               | 2,0             | 5          | R958051          |
| 10,0          | 14,0               | 2,0             | 5          | L903214          |
| 12,0          | 16,0               | 2,0             | 5          | L903310          |
| 14,0          | 20,0               | 3,0             | 5          | R097671          |
| 16,0          | 21,0               | 2,5             | 5          | R097771          |
| 18,0          | 24,0               | 3,0             | 5          | R097871          |
| 20,0          | 26,0               | 3,0             | 5          | R097971          |

Pozn.: Hadičky s jinou silou stěny vám rádi nabídneme na vyžádání.