

Kontejner na tekutý dusík typ ALU | KGW-ISOTHERM

Netlakové hliníkové nádoby pro skladování a přepravu tekutého dusíku

- Lehké vakuově izolované hliníkové nádoby s dvojitou stěnou
- Vícevrstvá superizolační folie v evakuovaném prostoru, nízká rychlost odpařování
- Ucho nebo dvě postranní držadla pro snadnou manipulaci
- Volná zátka, příruba KF NW 50 pro nasazení přečerpávací násosky
- Kontejnery splňují mezinárodní předpisy ADR 2011 pro silniční přepravu nebezpečných látek

Technické parametry

Kontejner	ALU 10	ALU 20	ALU 26	ALU 35	ALU 60
Objem	10 l	21 l	26 l	34 l	60 l
Maximální přetlak/podtlak	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar
Nominální denní odpar	0,2 l	0,18 l	0,2 l	0,24 l	0,4 l
Maximální pracovní doba pro jedno naplnění	67 dní	119 dní	130 dní	140 dní	150 dní
Průměr hrdla	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Průměr kontejneru	305 mm	388 mm	388 mm	468 mm	468 mm
Výška kontejneru	550 mm	605 mm	670 mm	655 mm	870 mm
Hmotnost prázdného kontejneru	6 kg	11 kg	14 kg	16 kg	21,5 kg
Hmotnost plného kontejneru	14 kg	28 kg	35 kg	43 kg	70 kg



Kontejnery na tekutý dusík typ ALU



Kontejner ALU 26 s přepouštěcí násoskou a trubicí s odlučovačem fází

Kontejner	Objem (l)	Katalogové číslo
ALU 10	10	G251600
ALU 20	21	G251700
ALU 26	26	G251800
ALU 35	34	G251900
ALU 60	60	G252100

Lze objednat i kontejner s objemem 100 l, nabídku vám rádi vypracujeme na vyžádání.