

KYSELINA SÍROVÁ

CAS: 7664-93-9

Vzorec: H₂SO₄

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	98,08
Hustota:	1,84 g·cm ⁻³ (koncentrovaná)
Bezp. věty (GHS):	H290-H314
Sušidlo vhodné pro:	inertní neutrální a kyselé plyny a pro použití v exsikátorech
Sušidlo nevhodné pro:	nenasyčené a jiné organické sloučeniny, sirovodík, jodovodík

KYSELINA SÍROVÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
96 %, čistá	1 l	K 18301
96 %, čistá	5 l	K 18302
96 %, ch.č.	1 l	K 18501
96 %, p.a.	1 l	K 18101
96 %, p.a.	2,5 l	K 18102
96 %, p.a.	5 l	K 18103
96 %, pro polovodiče	1 l	K 18401
97,5-98,5 %, p.a., bez dusíku ke stanovení dusíku	1 l	K 18122
90-91 %, p.a. dle Gerbera k analýze tučnosti mléka	1 l	K 18132

KYSELINA SÍROVÁ

Specifikace	Bezp. věty (GHS)	Balení	Obal	Katalogové číslo
2 %, čistá	H290	1 l	plast	R.2800.1
2 %, čistá	H290	2,5 l	plast	R.2800.2
2 %, čistá	H290	5 l	plast	R.2800.3
2 %, čistá	H290	10 l	plast	R.2800.4
2 %, čistá	H290	25 l	plast	R.2800.5
10 %, čistá	H290-H315-H319	1 l	plast	R.3526.1
10 %, čistá	H290-H315-H319	2,5 l	plast	R.3526.2
10 %, čistá	H290-H315-H319	5 l	plast	R.3526.3
10 %, čistá	H290-H315-H319	10 l	plast	R.3526.4

10 %, čistá	H290-H315-H319	25 l	plast	R.3526.5
20 %, čistá	H314-H290	1 l	plast	R.4300.4
20 %, čistá	H314-H290	2,5 l	plast	R.4300.1
20 %, čistá	H314-H290	5 l	plast	R.4300.5
20 %, čistá	H314-H290	10 l	plast	R.4300.2
20 %, čistá	H314-H290	25 l	plast	R.4300.3
25 %, extra čistá	H290-H314	1 l	plast	R.0967.1
25 %, extra čistá	H290-H314	2,5 l	plast	R.0967.2
25 %, extra čistá	H290-H314	5l	plast	R.0967.5
25 %, extra čistá	H290-H314	10 l	plast	R.0967.3
25 %, extra čistá	H290-H314	25 l	plast	R.0967.4
30 %, čistá	H290-H314	1 l	plast	R.X876.1
30 %, čistá	H290-H314	2,5 l	plast	R.X876.2
30 %, čistá	H290-H314	5 l	plast	R.X876.4
30 %, čistá	H290-H314	10 l	plast	R.X876.3
30 %, čistá	H290-H314	25 l	plast	R.X876.5
37 %, technická akumulátorová kyselina	H314-H290	1 l	plast	R.4312.1
37 %, technická akumulátorová kyselina	H314-H290	2,5 l	plast	R.4312.2
37 %, technická akumulátorová kyselina	H314-H290	5 l	plast	R.4312.5
37 %, technická akumulátorová kyselina	H314-H290	10 l	plast	R.4312.3
37 %, technická akumulátorová kyselina	H314-H290	25 l	plast	R.4312.4
40 %, čistá	H314-H290	1 l	plast	R.4316.1
40 %, čistá	H314-H290	2,5 l	plast	R.4316.2
40 %, čistá	H314-H290	5 l	plast	R.4316.5
40 %, čistá	H314-H290	10 l	plast	R.4316.3
40 %, čistá	H314-H290	25 l	plast	R.4316.4
50 %, čistá	H314-H290	1 l	plast	R.4318.1
50 %, čistá	H314-H290	2,5 l	plast	R.4318.2
50 %, čistá	H314-H290	5 l	plast	R.4318.3
50 %, čistá	H314-H290	10 l	plast	R.4318.4
ROTIPURAN® 62 % p.a. pro stanovení tuku v sýru podle van Gulika	H314-H290	1 l	plast	R.CN89.1
ROTIPURAN® 62 % p.a. pro stanovení tuku v sýru podle van Gulika	H314-H290	2,5 l	plast	R.CN89.2
ROTIPURAN® 62 % p.a. pro stanovení tuku v sýru podle van Gulika	H314-H290	5 l	plast	R.CN89.3
ROTIPURAN® 62 % p.a. pro stanovení tuku v sýru podle van Gulika	H314-H290	10 l	plast	R.CN89.4
ROTIPURAN® 62 % p.a. pro stanovení tuku v sýru podle van Gulika	H314-H290	25 l	plast	R.CN89.5
75 %, čistá	H314-H290	1 l	plast	R.4319.1
75 %, čistá	H314-H290	2,5 l	plast	R.4319.2
75 %, čistá	H314-H290	5 l	plast	R.4319.3

75 %, čistá	H314-H290	10 l	plast	R.4319.4
75 %, čistá	H314-H290	25 l	plast	R.4319.5
ROTIPURAN® 90-91 % pro stanovení tuku	H314-H290	1 l	plast	R.X946.1
ROTIPURAN® 90-91 % pro stanovení tuku	H314-H290	2,5 l	plast	R.X946.2
96 %, technická	H290-H314	1 l	plast	R.0971.1
96 %, technická	H290-H314	2,5 l	plast	R.0971.2
96 %, technická	H290-H314	10 l	plast	R.0971.3
96 %, technická	H290-H314	25 l	plast	R.0971.4
96 %, čistá	H290-H314	1 l	sklo	R.9316.1
96 %, čistá	H290-H314	2,5 l	sklo	R.9316.2
96 %, čistá	H290-H314	10 l	plast	R.9316.3
96 %, čistá	H290-H314	25 l	plast	R.9316.4
95-98 %, Ph.Eur.	H290-H314	1 l	sklo	R.2609.1
95-98 %, Ph.Eur.	H290-H314	2,5 l	sklo	R.2609.2
95-98 %, Ph.Eur.	H290-H314	10 l	plast	R.2609.3
96 %, pro stanovení viskozity podle DIN EN ISO 307	H314-H290	500 ml	plast	R.4363.5
96 %, pro stanovení viskozity podle DIN EN ISO 307	H314-H290	1 l	plast	R.4363.1
96 %, pro stanovení viskozity podle DIN EN ISO 307	H314-H290	2,5 l	plast	R.4363.2
96 %, VLSI Grade	H290-H314	2,5 l	plast	R.9789.1
ROTIPURAN® 96 % p.a., ISO	H290-H314	250 ml	sklo	R.4623.3
ROTIPURAN® 96 % p.a., ISO	H290-H314	1 l	sklo	R.4623.1
ROTIPURAN® 96 % p.a., ISO	H290-H314	1 l	plast	R.4623.4
ROTIPURAN® 96 % p.a., ISO	H290-H314	2,5 l	sklo	R.4623.2
ROTIPURAN® 96 % p.a., ISO	H290-H314	2,5 l	plast	R.4623.5
ROTIPURAN® 96 % p.a., ISO	H290-H314	10 l	plast	R.4623.6
ROTIPURAN® 95-98 %, p.a., ISO max 0,005 ppm Hg	H314-H290	1 l	sklo	R.X944.1
ROTIPURAN® 95-98 %, p.a., ISO max 0,005 ppm Hg	H314-H290	2,5 l	sklo	R.X944.2
ROTIPURAN® 98 % pro stanovení dusíku podle Kjeldahla	H314-H290	1 l	sklo	R.X945.1
ROTIPURAN® 98 % pro stanovení dusíku podle Kjeldahla	H314-H290	2,5 l	sklo	R.X945.2

KYSELINA SÍROVÁ 95% ROTIPURAN® SUPRA

Pro přípravu vzorků pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	93 - 98 %
Chloridy (Cl):	max 0,00007 %
Celkový fosfor (P):	max 0,000005 %

Nitráty (NO ₃):	max 0,00002 %
Obsah kovových příměsí :	max 1 ppb

Čistota	Balení	Katalogové číslo
supra čistá, ppb kvalita	500 ml	R.HN52.1
supra čistá, ppb kvalita	1 l	R.HN52.2
supra čistá, ppb kvalita	2,5 l	R.HN52.5

KYSELINA SÍROVÁ 95% ROTIPURAN® ULTRA

Pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	93 - 98 %
Arsen (As):	max 500 ppt
Obsah ostatních kovových příměsí :	max 100 ppt

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ultra čistá, ppt kvalita	250 ml	R.HN62.1
ultra čistá, ppt kvalita	500 ml	R.HN62.2
ultra čistá, ppt kvalita	1 l	R.HN62.3
ultra čistá, ppt kvalita	2 l	R.HN62.4