

Láhev vakuová | DURAN®

Hnědá nebo čirá vakuová láhev

- Láhev je možné připojit přímo ke zdroji vakua nebo přetlaku
- Lze jí použít jako odsávací, plnicí nebo promývací láhev
- Odolná modrá stupnice a popisovací plocha
- Láhev lze autoklávkovat (max 140 °C) a ohřívat v mikrovlnné sušárně
- Láhev dodáváme bez uzávěru a vylévacího kroužku, je nutné objednat je samostatně

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo DURAN®
Použitelný rozsah tlaků:	-1,0 až +1,5 bar (při max. teplotě +140 °C)
Hrdlo:	GL 45



Láhve vakuové DURAN čiré



Láhve vakuové DURAN hnědé



Láhev vakuová 100 ml čirá



Láhev vakuová 100 ml hnědá



Láhev vakuová 250 ml čirá



Láhev vakuová 250 ml hnědá



Láhev vakuová 1000 ml čirá



Láhev vakuová 1000 ml hnědá

Čirá					Hnědá				
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	56	100	1	I313321	100	56	100	1	I313611
250	70	138	1	I313421	250	70	138	1	I313621
500	86	176	1	I313521	500	86	176	1	I313721
1 000	101	225	1	R899561	1 000	101	225	1	I313821