

Mikrostříkačky Hamilton řady 1000 Gas Tight

Plynotěsné stříkačky pro dávkování objemů v řádu mililitrů

- Pro použití v plynové a kapalinové chromatografii, při dávkování plynů a korozivních kapalin, v sérologii a biochemii

Technické parametry

Délka standardní jehly:	51 mm
Materiál jehly:	nerez ocel 304
Materiál pístu :	Al krytý PTFE, zakončený přesným PTFE těsněním
Materiál stříkačky:	borosilikátové sklo

Jehla	Tvar špičky	Použití
Typ 2 (pst 2)	seříznutá v úhlu 10 - 12°, mírně ohnutá dovnitř	pro GC, díky ohnutí nevyřízne při propíchnutí do septa otvor
Typ 3 (pst 3)	kolmo seříznutá	pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky



Mikrostříkačka typ RN

Stříkačky s přišroubovanou vyměnitelnou jehlou s plastovou ferulkou, po rozebrání lze stříkačky autoklávovat

Technické parametry

Balení:	1 ks
---------	------

Stříkačka s jehlou typ 2					Stříkačka bez jehly				
Typ stříkačky	Celkový objem (ml)	Dělení (ml)	Gauge jehly	Katalogové číslo	Typ stříkačky	Celkový objem (ml)	Dělení (ml)	Gauge jehly	Katalogové číslo
1001 RN	1	0,01	22	P881330	1001 RN	1	0,01	22	P764901
1002 RN	2,5	0,025	22	P881430	1002 RN	2,5	0,025	22	P765001

1005 RN	5	0,05	22	P881530	1005 RN	5	0,05	22	P765101
1010 RN	10	0,10	22	P881630	1010 RN	10	0,10	22	P765201

Jehly pro stříkačky bez jehel a náhradní jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton"

Mikrostříkačka typ LT

Stříkačky s kónusen Luer pro jehly typu N nebo typu KF, dodávají se bez jehly, po rozebrání lze stříkačky autoklávovat

Technické parametry

Balení:

1 ks

Typ stříkačky	Celkový objem (ml)	Dělení (ml)	Gauge odpovídající jehly	Katalogové číslo
1001 LT	1	0,01	22	P881301
1002 LT	2,5	0,025	22	P881401
1005 LT	5	0,05	22	P881501
1010 LT	10	0,10	22	P881601

Jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton" - nutno objednat samostatně

Mikrostříkačka typ LTN

Stříkačky se zatmelenou jehlou do zúženého konce válce stříkačky

Technické parametry

Balení:

1 ks

Stříkačka s jehlou typ 2					Stříkačka s jehlou typ 3*				
Typ stříkačky	Celkový objem (ml)	Dělení (ml)	Gauge jehly	Katalogové číslo	Typ stříkačky	Celkový objem (ml)	Dělení (ml)	Gauge jehly	Katalogové číslo
1001 LTN	1	0,01	22	P881317	1001 LTN	1	0,01	22	P881316
1002 LTN	2,5	0,025	22	P881417	1002 LTN	2,5	0,025	22	P881416
1005 LTN	5	0,05	22	P881517	1005 LTN	5	0,05	22	P881516
1010 LTN	10	0,10	22	P881617	1010 LTN	10	0,10	22	P881616

Mikrostříkačka typ TLL

Stříkačky s teflonovým kónusem Luer Lock pro jehly typu N nebo typu KF, dodávají se bez jehly, po rozebrání lze stříkačky autoklávovat

Technické parametry

Balení:

1 ks

Typ stříkačky	Celkový objem (ml)	Dělení (ml)	Gauge odpovídající jehly	Katalogové číslo
1001 TLL	1	0,01	22	P881320
1002 TLL	2,5	0,025	22	P881420
1005 TLL	5	0,05	22	P881520
1010 TLL	10	0,10	22	P881620

Jehly viz "Jehly pro stříkačky Hamilton" - nutno objednat samostatně