

Mikrozkumavka centrifugační 5,0 ml

Autoklávovatelná centrifugační mikrozkumavka s připojeným víčkem a stupnicí

- Černá zkumavka pro práci s látkami citlivými na světlo
- Popisovací plocha na stěně a víčku zkumavky
- Dobře těsnící ploché víčko

Technické parametry

Maximální přetížení úhlových rotorů:	5 000 × g
Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−80 až +121 °C
Rozměry:	průměr zkumavky 15 mm, průměr víčka 18 mm, výška 60 mm



Mikrozkumavky, mikrozkumavka

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	250	I656831
černá	250	I656931