

pH metr kapesní pHep | HANNA

Jednoduché modely přenosných pH metrů

- Modely pHep a pHep+ s pevně zabudovanou pH elektrodou
- Všechny modely nově s teplotním čidlem pro automatickou teplotní kompenzaci
- Vodotěsné modely pHep-4 a pHep-5 s vyměnitelnou pH elektrodou
- Obnovitelná referenční elektroda
- Automatická dvoubodová kalibrace pro pufrы pH 4,01 a 7,01 nebo 7,01 a 10,01

Technické parametry

Model	pHep	pHep-4	pHep-5
Rozsah měření pH	0,0 až 14,0 pH	-2,0 až 16,0 pH	-2,00 až 16,00 pH
Rozsah měření teploty	0 až 50,0 °C	-5,0 až 60,0 °C	-5,0 až 60,0 °C
Rozlišení/přesnost pH	0,1/±0,1 pH	0,1/±0,1 pH	0,01/±0,05 pH
Rozlišení/přesnost °C	0,1/±0,5 °C	0,1/±0,5 °C	0,1/±0,5 °C
Kalibrace	2 pufrы, automatická	2 pufrы, manuální nebo automatická	2 pufrы, manuální nebo automatická
Teplotní kompenzace	automatická	automatická	automatická
Napájení	3 V, CR2032 Li-ion	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V
Nepřetržitý provoz	800 hod, automaticky vypne po 8 min nepoužívání	300 hod, automaticky vypne po 8 min nepoužívání	300 hod, automaticky vypne po 8 min nepoužívání
Podmínky prostředí	0 až +50 °C, max 95 % RH	0 až +50 °C, až 100 % RH	0 až +50 °C, až 100 % RH
Rozměry (š x h x v)	40 x 17 x 160 mm	40 x 26 x 163 mm	40 x 26 x 163 mm
Hmotnost	65 g (bez baterie)	100 g	100 g



pH metr kapesní pHep



pH metr kapesní pHep+



pH-metr pHep-4



pH-metr kapesní pHep-5

Model	Katalogové číslo
pHep včetně baterií	R720871
pHep-4 včetně baterií	R728371
pHep-5 včetně baterií	I816611
Náhradní pH elektroda pro pHep-4 a 5	R728471

Kapesní pH metry pHep dodáváme se základní sadou pufrů a návodem v přepravním pouzdru