

Silikonový olej M 1000000

Vysokoviskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	900000-1100000 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,97-0,98 g·cm ⁻³
Povrchové napětí:	21,5 mN/m
Bod tání:	~ -40 °C
Bod vzplanutí:	~ 320 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 1000000	1 kg	R.9375.1
Silikonový olej M 1000000	5 kg	R.9375.2
Silikonový olej M 1000000	10 kg	R.9375.3
Silikonový olej M 1000000	25 kg	R.9375.4