

Teploměr maximální bimetalový | BEL-ART

Autoklávovatelný teploměr s ukazatelem maximální teploty pomocí samostatné ručičky

- Vodotěsný a tlaku odolný teploměr vydrží standardní autoklávovací cyklus, odpovídá požadavkům NIST
- Černá ručička ukazuje aktuální teplotu, červená mechanicky resetovatelná ručička pro záznam maximální teploty
- Silikonový snímatelný kryt ciferníku pro ochranu před vlhkostí
- Závit (1/4" NPT) pro našroubování na stojánek nebo přímo do měřeného prostoru
- Kalibrovaná verze pro teplotu pro 121 °C s individuálním kalibračním listem v angličtině, němčině a 4 dalších jazyčích v návaznosti na NIST

Technické parametry

Rozsah:	-20 až +150 °C
Dělení stupnice:	2 °C
Přesnost:	±2 °C
Materiál:	nerezová ocel 304
Průměr:	81 mm



Teploměr maximální bimetalový



Popis	Katalogové číslo
Bimetálový maximální teploměr se stojánkem	A613150
Bimetálový maximální teploměr se stojánkem, kalibrovaný pro 121 °C	A602150