


Třepačka mikrotitračních destiček TiMix | EDMUND BÜHLER

Třepačka s orbitálním pohybem o malém poloměru a vysoké rychlosti


- Elektronická regulace rychlosti třepání a času
- Model TiMix 2 pro 4 mikrotitrační destičky
- Model TiMix 5 pro nástavce na 8 až 24 mikrotitračních destiček
- Model TiMix 5 umožňuje také použití univerzálních nástavců pro třepačky KS15

Technické parametry

Model	TiMix 2	TiMix 5
Kapacita	4 mikrotitrační destičky	8 - 24 mikrotitračních destiček
Maximální zatížení	2 kg	5 kg
Frekvence třepání	100 až 1 400 ot./min	100 až 1 400 ot./min
Výkyv	3 mm	3 mm
Rozměry plošiny	200 x 295 mm	400 x 300 mm
Časovač	0 - 120 min, nebo kontinuálně	0 - 120 min, nebo kontinuálně
Napájení	230 V, 50/60 Hz, 35 W	230 V, 50/60 Hz, 35 W
Rozměry (š x h x v)	220 x 410 x 110 mm	510 x 490 x 150 mm
Hmotnost	8,5 kg	19 kg



Třepačka TiMix 2



Třepačka TiMix 5 s nástavcem s vysokými kolíky

Popis	Katalogové číslo
Třepačka TiMix 2	O611000
Třepačka TiMix 5	O611600

Třepačku TiMix 2 dodáváme s nástavcem na 4 destičky.


Třepačku TiMix 5 dodáváme bez nástavců, vhodné nástavce objednejte samostatně.

Příslušenství pro třepačku TiMix 5

- Nástavce pro standardní mikrotitrační destičky, kultivační destičky, "deep well" destičky nebo jiné destičky stejné velikosti
- Třepačka TiMix 5 umožňuje také použít držák s 3 posuvnými upínacími válci KS a univerzální nosič klem - detaily viz třepačky KS15
- Na třepačku lze nasadit inkubační skříň TH15

Popis	Kapacita	Katalogové číslo
Standardní nástavec	8 destiček	O052101
Přídavný nástavec	8 destiček	O052102
Nástavec s vysokými upínacími kolíky	24 destiček	O052104
Nástavec s kovovými upínacími kolíky	48 destiček	O052125
Držák s 3 posuvnými upínacími válci KS	-	O052071
Univerzální nosič klem (bez klem)	-	O051471

Klemy pro univerzální nosič viz příslušenství pro třepačku KS15



Standardní nástavec



Přídavný nástavec




Nástavec s vysokými upínacími kolíky



Nástavec s kovovými upínacími kolíky

Příslušenství pro třepačku TiMix 2

Popis	Katalogové číslo
Plošina pro třepání s protiskluzovým povrchem KM	O052072
Držák pro dva posuvné upínací válce KM	O052115



plošina pro třepání s protiskluzovým povrchem KM



Držák pro dva posuvné upínací válce KM