

Utěrka papírová v roli

Velké perforované role z mimořádně pevné celulózy

Technické parametry

Typ	Počet vrstev	Barva	Počet utěrek v roli	Vlastnosti
Wypall L20 Essential Kimberly-Clark	2	modrá	1 000 ks	vysoká absorpční kapacita, 100% recyklované mimořádně odolné proti roztržení
Wypall L20 EXTRA, Kimberly-Clark	2	bílá	1 000 ks	vysoká absorpce vody a oleje, 27% recyklované mimořádně odolné proti roztržení
Wypall L10 EXTRA, Kimberly-Clark	1	bílá	1 000 ks	vysoká absorpce vody a oleje, 100% recyklované mimořádně odolné proti roztržení
L2	2	bílá	1 500 ks	velká absorpční kapacita pro vodu a olej měkké
L3	3	modrá	1 000 ks	odolné vůči rozpouštědlům nechlupatí
Krepované	4	světle šedá	810 ks	vysoká absorpční kapacita



Typ	Rozměry (mm)	Šířka role (mm)	Délka návinu (m)	Balení	Katalogové číslo
Wypall L20 Essential Kimberly-Clark	350 x 380	350	380	1 role	R.1A00.1
Wypall L20 EXTRA Kimberly-Clark	235 x 380	320	380	1 role	R.1APL.1
Wypall L10 EXTRA Kimberly-Clark	330 x 380	330	380	1 role	R.1APN.1
L2	265 x 380	265	570	2 role	R885681
L3	220 x 380	220	380	2 role	R197261
Krepované	240 x 370	240	300	2 role	R199751

Stojan na role papírových utěrek

Stojan s odtrhávací lištou

Technické parametry

Rozměry:	44 x 38 x 97 cm
Maximální šířka role:	34 cm

Popis	Katalogové číslo
Stojan na role papírových utěrek	R179851



Stojan na role papírových utěrek