

2D třepačka s nakláněním WS 10 | EDMUND BÜHLER

Univerzální třepačka s nakláněním

- Analogové nastavení hodnot rychlosti a času
- Pomalé naklánění s lineární rychlostí pohybu

Technické parametry

Maximální zatížení:	10 kg
Frekvence naklánění:	1 až 23 kyvů za minutu
Úhel výkyvu:	fixně 5 °
Časovač :	0 až 120 min nebo kontinuálně
Rozměry plošiny:	340 x 340 mm
Napájení:	230 V, 50/60 Hz, 29 W
Rozměry (š x h x v):	355 x 450 x 205 mm
Hmotnost:	18,5 kg



2D třepačka s nakláněním WS 10

Popis	Katalogové číslo
Třepačka WS 10	O611400

Třepačku dodáváme se standardní plošinou s protiskluznou gumovou podložkou

Příslušenství

Popis	Katalogové číslo
Nástavec se 2 plošinami 340 x 340 mm pro zvýšení kapacity	O051247
Plošina 340 x 340 mm pro nástavec se dvěma plošinami	O051502
Plošina 340 x 500 mm pro nástavec se dvěma plošinami	O051413



Nástavec se 2 plošinami 340 x 340 mm