

Ampule zatavovací | WHEATON

Ampule z čirého nebo hnědého borosilikátového skla s proužkem pro snadné odlomení

- Minimálně extrahovatelné sklo čirých ampulí odpovídá požadavkům USP Type I a ASTM E 438 Type I, Class A
- Hnědé sklo ampulí odpovídá požadavkům USP Type I pro uchovávání látek citlivých na světlo

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 1. hydrolytické třídy



Ampule z čirého a hnědého skla

Čiré ampule					Hnědé ampule				
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	10,5	67,0	144	R.ETE6.1	1	10,5	67,0	144	R.ETH1.1
2	12,0	75,0	144	R.ETE7.1	2	12,0	75,0	144	R.ETH2.1
5	16,5	84,0	144	R.ETE8.1	5	16,5	84,0	144	R.ETH3.1
10	19,0	107	144	R.ETE9.1	10	19,0	107	144	
20	22,5	130	144	R.ETH0.1	20	22,5	130	144	

Odlamovač ampulí

Plastový jednorázový odlamovač pro ampule 1 a 2 ml

- Chrání proti pořezání a zabraňuje křížové kontaminaci

Technické parametry

Materiál: PE

Rozměry: vnitřní Ø 9,7 mm, délka 25,2 mm

Popis	Balení	Katalogové číslo
Odlamovač ampulí 1 a 2 ml	144	R.EPN8.1



Odlamovač ampulí