

Baňka odměrná TPX třídy A oranžová s PP zátkou | VITLAB

Autoklávatelná baňka pro látky citlivé na světlo se šroubovací zátkou

- Každá baňka s číslem šarže a přiloženým certifikátem - odpovídá DIN EN ISO 1042
- Autoklárování prázdné baňky při 121 °C neovlivňuje toleranční limity

Technické parametry

Materiál: baňka z probarveného TPX absorbujícího UV světlo, zátko z PP



Objem (ml)	Tolerance (+mn ml)	Výška (mm)	Závit GL	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,04	90	18	1	C670040
25	0,04	115	18	1	C671040
50	0,06	150	18	1	C672040
100	0,10	180	18	1	C673040
250	0,15	235	25	1	C674040
500	0,25	270	25	1	C675040
1 000	0,40	310	32	1	C676040