

Baňka odsávací | PYREX®

Silnostěnná baňka s celoskleněnou nebo šroubovací olivkou pro vakuovou filtraci

- Celoskleněná olivka nebo šroubovací olivka pro snadné a bezpečné připojení hadice

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo PYREX®
Materiál šroubovací olivky:	PTFE
Vnitřní průměr připojovací hadice:	9 mm



Odsávací baňka s celoskleněnou olivkou



Odsávací baňka se šroubovací olivkou

Celoskleněná olivka						Šroubovací olivka					
Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	64	24	105	1	L023210	100	64	24	105	1	S117002
250	85	35	155	1	L023212	250	85	35	155	1	S117004
500	105	35	185	1	L023216	500	105	35	185	1	S117006
1 000	135	45	230	1	L023220	1 000	135	45	230	1	S117008
2 000	166	60	260	1	L023222	2 000	166	60	260	1	S117010
5 000	220	68	385	1	L023224	5 000	220	68	385	1	S117014