

Byreta automatická dle Pelleta

Byreta s postranním kohoutem se skleněným kladívkem nebo PTFE ventilem

Technické parametry

Typ I: provedení s postranním kohoutem se skleněným kladívkem, bez přepouštěcího kohoutu

Typ IA: provedení s teflonovým ventilem, bez přepouštěcího kohoutu

Typ II: provedení s postranním kohoutem se skleněným kladívkem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem

Typ III: provedení s teflonovým ventilem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem


Typ IV: provedení s teflonovým ventilem a přepouštěcím kohoutem s PTFE kladívkem




Byreta automatická typ I



Byreta automatická typ II



Byreta automatická typ III



Byreta automatická typ IV

Byreta automatická dle Pelleta, třída přesnosti AS

Byrety typu I a II s postranním kohoutem a typu III a IV s PTFE ventilem.

- Se Schellbachovým modrým pruhem pro usnadnění odečítání menisku.

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo

Odečítání objemu : po čekací době 30 s

Byreta automatická dle Pelleta, třída přesnosti B

Byreta typu I a II s postranním kohoutem a typu IA a III s PTFE ventilem.

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo
Odečítání objemu :	bez čekací doby

Příslušenství pro automatické byrety dle Pelleta

Technické parametry

Materiál:	sodnodraselné sklo
-----------	--------------------

