

Byreta s postranním kohoutem a skleněným kladívkem

Byreta třídy přesnosti AS nebo B

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo

Balení: 1 ks



Třída přesnosti AS				Třída přesnosti B			
Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,02	1	L356519	10	0,02	1	L306519
10	0,05	1	L356619	10	0,05	1	L306619
25	0,05	1	L356623	25	0,05	1	L306623
25	0,10	1	L356723	25	0,10	1	L306723
50	0,10	1	L356725	50	0,10	1	L306725
100	0,20	1	L356830	100	0,20	1	L306830

Pozn.: Kromě uvedených typů byret s kohoutem lze objednat i byrety s přímým nebo postranním teflonovým ventilem a byrety se Schellbachovým modrým pruhem pro lepší odečítání menisku.