

## Byreta s přímým kohoutem a skleněným kladívkem

Byreta třídy přesnosti AS nebo B

### Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Byreta s přímým kohoutem a skleněným kladívkem

| Třída přesnosti AS   |             |             |                  | Třída přesnosti B    |             |             |                  |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|
| Jmenovitý objem (ml) | Dělení (ml) | Balení (ks) | Katalogové číslo | Jmenovitý objem (ml) | Dělení (ml) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 10                   | 0,02        | 1           | L156519          | 10                   | 0,02        | 1           | L106519          |
| 10                   | 0,05        | 1           | L156619          | 10                   | 0,05        | 1           | L106619          |
| 25                   | 0,05        | 1           | L156623          | 25                   | 0,05        | 1           | L106623          |
| 25                   | 0,10        | 1           | L156723          | 25                   | 0,10        | 1           | L106723          |
| 50                   | 0,10        | 1           | L156725          | 50                   | 0,10        | 1           | L106725          |
| 100                  | 0,20        | 1           | L156830          | 100                  | 0,20        | 1           | L106830          |

Pozn.: Kromě uvedených typů byret s kohoutem lze objednat i byrety s přímým nebo postranním teflonovým ventilem a byrety se Schellbachovým modrým pruhem pro lepší odečítání menisku.