

Čerpadlo bateriové teflonové | BOLA

Kontinuální centrifugální pumpa, pro čerpání malých objemů agresivních látek (kyselin, alkalických roztoků, rozpouštědel)

Technické parametry

Materiál:	PTFE, PP a Hastelloy
Čerpací rychlost :	6 l/min
Hmotnost:	250 g (bez baterií) / 500 g (s bateriemi)
Napájení:	2 x 1,5 V baterie
Průměr nasávací trubky :	25 mm



Čerpadlo bateriové teflonové BOLA

Délka nasávací trubky (mm)	Katalogové číslo
400	P870010
600	P870020