

Checker® HC COPPER LR a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení mědi ve vodě

- Model pro nízké a model pro vysoké koncentrace mědi
- Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti
- Kolorimetrická metoda využívá sodné soli kyseliny bichinoninové (BCA), která vytváří komplexní mědné ionty

Technické parametry

Model	HI747 LR pro nízké koncentrace	HI702 HR pro vysoké koncentrace
Rozsah	0-999 ppb (µg/l) Cu	0,00-5,00 ppm (mg/l) Cu
Rozlišení	1 ppb (µg/l)	0,01 ppm (mg/l)
Přesnost	±10 ppb (µg/l), max ±5 % měření	±0,05 ppm (mg/l), max ±5 % měření
Zdroj světla	LED 575 nm	LED 575 nm
Napájení	1 x AAA baterie 1,5 V	1 x AAA baterie 1,5 V
Automatické vypnutí	po 10 min nečinnosti	po 10 min nečinnosti
Pracovní prostředí	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Rozměry (š x h x v)	61,0 x 37,5 x 86,0 mm	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost	64 g	64 g



Checker® HC COPPER LR a HR

Popis	Katalogové číslo
Checker® HC COPPER LR HI747	H074700
Checker® HC COPPER HR HI702	H070200
Sada reagensů pro HI747 (25 testů)	H074725
Sada reagensů pro HI702 (25 testů)	H070225
Kalibrační sada pro HI747	H074711
Kalibrační sada pro HI702	H070211

Kapesní kolorimetr Checker® HC COPPER dodáváme v pouzdru s dvěma kyvetami s víčkem, startovací sadou

reagencí pro 25 testů, AAA baterií 1,5V a návodem