

Checker® HC NICKEL HR | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení niklu ve vodě

- Upravená fotometrická metoda pro mimořádně snadné použití v ocelářství, elektronickém průmyslu a při galvanickém pokovování
- Model pro vysoké koncentrace niklu
- Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti

Technické parametry

Rozsah:	0,00-7,00 ppt (g/l) Ni
Rozlišení:	0,01 ppt (g/l)
Přesnost:	±0,10 ppt (g/l), max ±5 % měření
Zdroj světla:	LED 575 nm
Automatické vypnutí:	po 10 min nečinnosti
Pracovní prostředí:	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Napájení:	1 x AAA baterie 1,5 V
Rozměry (š x h x v):	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost:	64 g



Checker® HC NICKEL HR

Popis	Katalogové číslo
Checker® HC NICKEL HR HI726	H072600
Sada reagensů pro HI726 (25 testů)	H072625
Kalibrační sada pro HI726	H072611

Kapesní kolorimetr Checker® HC NICKEL HR dodáváme v pouzdru s dvěma kyvetami s víčkem, startovací sadou reagensů pro 25 testů, AAA baterií 1,5V a návodem