


Checker®HC PHOSPHORUS ULR MARINE a HR | HANNA

Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení fosforu ve vodě

- Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml kyvety
- Model pro stanovení ultra nízkých koncentrací fosforu v mořské vodě a model pro vysoké koncentrace ve sladké vodě
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti šetří baterii
- Metoda založená na reakci s kyselinou askorbovou pro nízké koncentrace, standardní metoda molybdenové modři pro vysoké koncentrace
- Ideální pro použití ve vodohospodářství

Technické parametry

Model	HI736 ULR pro ultranízké koncentrace v mořské vodě	HI706 HR pro vysoké koncentrace ve sladké vodě
Rozsah	0-200 ppb (µg/l) P	0,0-15,0 ppm (mg/l) P
Rozlišení	1 ppb (µg/l)	0,1 ppm (mg/l)
Přesnost	±5 ppb (µg/l), max ±5 % měření	±0,3 ppm (mg/l), max ±5 % měření
Zdroj světla	LED 525 nm	LED 525 nm
Automatické vypnutí	po 3 min nečinnosti a po 2 min po ukončení měření	po 10 min nečinnosti
Pracovní prostředí	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Napájení	1 x AAA baterie 1,5 V	1 x AAA baterie 1,5 V
Rozměry (š x h x v)	61,0 x 37,5 x 86,0 mm	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost	64 g	64 g



Checker®HC PHOSPHORUS ULR MARINE a HR

Popis	Katalogové číslo
Checker®HC PHOSPHORUS ULR MARINE HI736	H073600
Checker®HC PHOSPHORUS HR HI706	H070600
Sada reagensů pro HI736 (25 testů)	H073625
Sada reagensů pro HI706 (40 testů)	H070625
Kalibrační sada pro HI736	H073611
Kalibrační sada pro HI706	H070611