

## Chladič rovný dle Liebiga

Liebigův chladič se zábrusy i bez zábrusů

### Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



| Typ                   | Délka (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------------|------------|-------------|------------------|
| Bez zábrusů           | 200        | 1           | L711020          |
| Bez zábrusů           | 300        | 1           | L711030          |
| Bez zábrusů           | 400        | 1           | L711040          |
| Bez zábrusů           | 700        | 1           | L711070          |
| Bez zábrusů           | 1 000      | 1           | L711010          |
| -                     | -          | -           |                  |
| NZ 29/32 dole (jádro) | 200        | 1           | L825120          |
| NZ 29/32 dole (jádro) | 300        | 1           | L825130          |
| NZ 29/32 dole (jádro) | 400        | 1           | L825140          |
| NZ 29/32 dole (jádro) | 700        | 1           | L825170          |
| NZ 29/32 dole (jádro) | 1 000      | 1           | L825110          |
| -                     | -          | -           |                  |
| Dva NZ 29/32          | 160        | 1           | L825201          |
| Dva NZ 29/32          | 200        | 1           | L825220          |
| Dva NZ 29/32          | 300        | 1           | L825230          |
| Dva NZ 29/32          | 400        | 1           | L825240          |
| Dva NZ 29/32          | 700        | 1           | L825270          |
| Dva NZ 29/32          | 1 000      | 1           | L825210          |