

Chránič sluchu mušlový

- Chrániče s dobře těsnícími polštářky a hlavovým obloukem

Technické parametry

Typ OPTIME I: lehký chránič, barva žlutá

Typ OPTIME II: střední chránič, tekutinou plněné tlumicí polštářky, tlumí dobře i nízké frekvence, barva šedozelená

Typ OPTIME III: vysoce účinný chránič, dvojité stěna mušlí, minimální vnitřní rezonance, barva červeno-černá



Chránič sluchu OPTIME I



Chránič sluchu OPTIME II



Chránič sluchu OPTIME III

Typ	Hodnoty útlumu (dB) H	Hodnoty útlumu (dB) M	Hodnoty útlumu (dB) L	Hmotnost (g)	Balení (ks)	Katalogové číslo
OPTIME I	32	25	15	150	1	L645227
OPTIME II	34	29	20	210	1	L645230
OPTIME III	40	32	23	265	1	L645246

L - nízké frekvence (63-500 Hz)

M - střední frekvence (500-4000 Hz)

H - vysoké frekvence (4000-8000 Hz)