

Datalogger LOG 32 TH | DOSTMANN

Záznamník teploty a vlhkosti v plastovém pouzdře

- Nastavitelný interval měření, paměť pro 60 000 údajů
- Pro kontrolu podmínek v chlazených prostorech, sklenících a laboratořích
- Záznamníky teploty s integrovaným USB konektorem pro přenos dat do PC
- Dvě LED pro kontrolu funkce, software ke stažení zdarma na webu výrobce
- Lze použít i bez instalace software (přednastavený režim - interval 5 min, automaticky generované PDF)

Technické parametry

Teplotní měřicí rozsah:	-40 až +70 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Rozlišení:	0,1 % RH
Přesnost:	+mn0,5 °C v rozsahu -10 až +40 °C +mn3 % v okrajových rozsazích
Přesnost:	±3 % RH
Vlhkostní měřicí rozsah:	0 až 99 % RH
Interval měření:	továrně nastavený na 5 min lze nastavit v rozmezí 30 vteřin až 24 hodin
Baterie:	1 x 3,6 V AA
Životnost baterie:	2 roky (při intervalu měření minimálně 15 min), snadná výměna
Konektor:	integrovaný USB
Materiál pouzdra:	ABS
Rozměry:	100 x 19 x 19 mm
Hmotnost včetně baterie:	70 g



Datalogger LOG 32 TH

Popis	Kapacita paměti (počet měření)	Katalogové číslo
Datalogger LOG 32 TH	60 000	D500172

Součástí dodávky je držák na zeď