

Datalogger Saveris 2 H1 | TESTO

WiFi záznamník s displejem a integrovanou teplotní a vlhkostní sondou

- Snadné, flexibilní a spolehlivé řešení pro sledování teploty a vlhkosti v chladírnách, skladech či na pracovištích
- Jednoduchá instalace, integrace a obsluha (není zapotřebí žádná instalace softwaru)
- Interní paměť záznamníku je 2 x 10 000 naměřených hodnot
- Perfektní propojení: ukládání dat v Testo-Cloud, alarm v reálném čase přes e-mail nebo SMS
- S chytrým telefonem vybaveným internetem, s tabletem nebo počítačem máte kdykoliv a všude přístup ke všem naměřeným hodnotám a analyzačním funkcím.
- Pro vyhodnocení a analýzu naměřených dat je k dispozici zcela bezplatně licenční balíček „Basic“ služby Testo Cloud a rozsáhlejší verze Advanced (po nutné - bezplatné - registraci na www.saveris.net)
- Displej záznamníku zobrazuje aktuálně naměřené hodnoty, alarmy a zbývající kapacitu baterií

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-30 až +50 °C
Rozlišení měření teploty:	0,1 °C
Přesnost měření teploty:	±0,5 °C
Rozsah měření vlhkosti:	0 - 100 % RH
Rozlišení měření vlhkosti:	0,1 % RH
Přesnost měření vlhkosti:	± 2 % RH
Interval měření:	1 min až 24 hod
Krytí :	IP 30
Napájení:	4 x AA (1,5 V) baterie
Rozměry (d x š x v):	115 x 82 x 31 mm
Hmotnost:	250 g



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1



Datalogger Testo Saveris 2 H1

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Datalogger Saveris 2 H1	1	R.1H1Y.1

- Součástí balení je, WiFi záznamník testo Saveris 2 H1, bezplatný přístup ke službě Testo Cloud, kabel Micro-USB, držák na stěnu, vč. zámku, baterie (4x AA), krátký návod k obsluze, výstupní protokol z výroby