

## Dataloggery řady LOG200 | DOSTMANN

Robustní záznamníky teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku (dle zvoleného modelu) s LCD v plastovém pouzdře

- Ideální pro kontrolu teploty v chlazených prostorech, při přepravě teplotně citlivých vzorků a sklenících
- Nastavitelný interval měření, paměť pro až 150 000 měření včetně časové značky
- Pohybové čidlo pro záznam otevření/zavření dveří
- Záznamníky teploty s integrovaným USB konektorem pro přenos dat do PC
- PC program [ke stažení](#) pro tabulkový a grafický výstup s možností exportu do Excelu, automatický výstup do PDF
- Model LOG200 vhodný pro použití v potravinářství dle HACCP normy EN12830
- Nástěnný držák součástí balení

## Technické parametry

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Baterie:             | 1x 3.6 V 1/2 AA                            |
| Životnost baterie:   | 4 roky (při intervalu měření nad 15 minut) |
| Materiál pouzdra:    | čirý ABS                                   |
| Rozměry (š x h x v): | 42 x 20 x 91,5 mm                          |
| Hmotnost:            | 200 g                                      |

| Model                    | LOG200                                     | LOG210                                     | LOG220                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Interval měření          | 10 sekund - 24 hod (přednastaveno 5 minut) | 10 sekund - 24 hod (přednastaveno 5 minut) | 10 sekund - 24 hod (přednastaveno 5 minut) |
| Teplotní rozsah          | -40 až +70 °C                              | -40 až +70 °C                              | -40 až +70 °C                              |
| Přesnost měření teploty  | ±0,5 °C (v intervalu -10 - +40 °C)         | ±0,5 °C (v intervalu -10 - +40 °C)         | ±0,5 °C (v intervalu -10 - +40 °C)         |
| Relativní vlhkost rozsah | -                                          | 0 až 100 %                                 | 0 až 100 %                                 |
| Atmosférický tlak rozsah | -                                          | -                                          | 300 až 1100 hPa                            |
| Kapacita paměti          | 150 000 měření                             | 100 000 měření (teplota + vlhkost)         | 60 000 měření (teplota + vlhkost + tlak)   |



LOG200



LOG210



LOG220

| Model  | Katalogové číslo |
|--------|------------------|
| LOG200 | D500520          |
| LOG210 | D500521          |
| LOG220 | D500522          |