

Exsikátor skleněný

Exsikátor s plastovým hmatníkem, skleněným kohoutem ve víku a porcelánovou deskou

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 3.3



Exsikátor

Typ exsikátoru	Vnější průměr (mm)	Průměr porcelánové desky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	145	90	1	B352048
150	210	140	1	B352052
200	269	189	1	B352054
250	329	241	1	B352055
300	392	290	1	B352056

Deska porcelánová do exsikátorů

Náhradní porcelánová deska

Technické parametry

Balení: 1 ks

Typ exsikátoru	Průměr desky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	90	1	B350091
150	140	1	B350092
200	189	1	B350093
250	241	1	B350094
300	290	1	B350096

