

Exsikátor skříňový AUTO STAR s automatickou regenerací silikagelu | SICCO

Automatický vertikální model s hliníkovým rámem a panely z čirého akrylátového skla


- Zajišťuje bezpečné uchovávání vzorků bez potřeby vyměňovat silikagel
- Exsikátor pro sušení a uchovávání vzorků za normálního tlaku s automatickou regenerací
- Velký, dobře čitelný vlhkoměr pro sledování teploty a vlhkosti
- Exsikátor automaticky udržuje konstantní vlhkost mezi 20 % a 30 %, a proto je vhodný pro dlouhodobé skladování
- Ideální pro ukládání referenčních vzorků, elektroniky, fotografické techniky, papírů...
- Možné použít až s 26 policemi
- Po 10 hodinách se díky automatickému sušení sníží relativní vlhkost v exsikátoru ze 100 % na 10 %
- Dokonale těsnící dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámek
- Neklouzavé gumové nožičky

Technické parametry

Materiál panelů a policek:	čirý PMMA
Materiál rámu:	hliník
Pracovní teplota:	-20 až +70 °C
Celkový objem:	51 l
Rozměry vnější (š x h x v):	310 x 375 x 525 mm
Rozměry vnitřní (š x h x v):	260 x 330 x 480 mm
Počet policek:	4 (max. 26)
Napájení:	230 V / 50 Hz
Maximální zatížení poličky:	10 kg
Maximální celkové zatížení:	30 kg
Hmotnost:	7,3 kg



Exsikátor AUTO STAR



Detailní pohled na vnitřní část exsikátoru AUTO STAR

Popis	Katalogové číslo
Exsikátor AUTO STAR	P187707

Součástí dodávky je silikagel