

Exsikátor skříňový DOLLY | SICCO

Skříňový exsikátor se zesíleným hliníkovým rámem s panely z čirého akrylátového skla se 4 kolečky a rukojetí pro snadnou manipulaci

- Exsikátor pro sušení a uchovávání vzorků za normálního tlaku
- Dokonale těsnící dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámekem
- Zabudovaný dobře čitelný elektronický vlhkoměr
- Nastavitelná poloha výsuvných poliček, miska na silikagel
- Ideální pro dlouhodobé uchovávání látek citlivých na vlhko, ukládání referenčních materiálů, metalografických vzorků a vzorků DNA
- 4 kolečka pro snadnou manipulaci (2 kolečka s brzdami)
- Rukojeť pro snadný převoz exsikátoru
- Hliníková horní deska použitelná jako pracovní či úložný prostor

Technické parametry

Materiál panelů:	čirý PMMA
Materiál poliček :	nerezová ocel
Materiál rámu:	hliník
Pracovní teplota:	-20 až +70 °C
Celkový objem:	195 l
Rozměry vnější (š x h x v):	600 x 430 x 900 mm
Rozměry vnitřní (š x h x v):	550 x 350 x 850 mm
Počet poliček:	4 (max. 28)
Maximální zatížení poličky:	30 kg
Maximální celkové zatížení:	160 kg
Hmotnost:	27 kg



DOLLY



DOLLY rukojeť



DOLLY pracovní deska

Model	Katalogové číslo
Exsikátor skříňový DOLLY	P176007