

Exsikátor skříňový dvoukomorový MAXI 2 | SICCO

Dvoukomorový skříňový exsikátor s hliníkovým rámem s panely z čirého akrylátového skla se 4 kolečky

- 2 dokonale těsnící dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámkem
- Exsikátor pro sušení a uchovávání vzorků za normálního tlaku
- 2 zabudované dobře čitelné elektronické vlhkoměry
- Nastavitelná poloha výsuvných poliček, 2 misky na silikagel
- Ideální pro dlouhodobé uchovávání látek citlivých na vlhko, ukládání referenčních materiálů, metalografických vzorků a vzorků DNA
- 4 kolečka pro snadnou manipulaci (2 kolečka s brzdami)

Technické parametry

Materiál panelů:	čirý PMMA
Materiál poliček :	nerezová ocel
Materiál rámu:	hliník
Pracovní teplota:	-20 až +70 °C
Celkový objem komory:	156 l
Rozměry vnější (š x h x v):	560 x 580 x 1150 mm
Rozměry komory vnitřní (š x h x v):	495 x 540 x 500 mm
Počet poliček:	4 (max. 8 do každé komory)
Maximální zatížení poličky:	30 kg
Maximální celkové zatížení komory:	80 kg
Hmotnost:	34 kg



Exsikátor MAXI 2

Popis	Katalogové číslo
Exsikátor MAXI 2	P185301