

Exsikátor skříňový MAXI 1 | SICCO

Skříňový exsikátor s hliníkovým rámem s panely z čirého akrylátového skla se 4 kolečky

- Exsikátor pro sušení a uchovávání vzorků za normálního tlaku
- Dokonale těsnící dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámekem
- Zabudovaný dobře čitelný elektronický vlhkoměr
- Nastavitelná poloha výsuvných poliček, miska na silikagel
- Ideální pro dlouhodobé uchovávání látek citlivých na vlhko, ukládání referenčních materiálů, metalografických vzorků a vzorků DNA
- 4 kolečka pro snadnou manipulaci (2 kolečka s brzdami)

Technické parametry

Materiál panelů:	čirý PMMA
Materiál poliček :	nerezová ocel
Materiál rámu:	hliník
Pracovní teplota:	-20 až +70 °C
Celkový objem:	311 l
Rozměry vnější (š x h x v):	560 x 580 x 1150 mm
Rozměry vnitřní (š x h x v):	495 x 540 x 1030 mm
Počet poliček:	4 (max. 17)
Maximální zatížení poličky:	30 kg
Maximální celkové zatížení:	160 kg
Hmotnost:	30 kg



Exsikátor MAXI 1

Popis	Katalogové číslo
Exsikátor MAXI 1	P185201