

Exsikátor skříňový Mini | SICCO

Mini 6,2litrový stohovatelný exsikátor pro uchovávání a sušení vzorků citlivých na světlo

- Pro exsikátory v provedení BASIC je nutno poličky objednat samostatně
- Průhledná konstrukce čirého a oranžového modelu umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Plnoformátové dveře s otevíráním pod velkým úhlem pro snadný přístup do vnitřního prostoru
- Těsnění dveří zabraňuje jakékoliv kontaminaci z vnější atmosféry
- Exsikátory lze stavět na sebe, vybrání dna a výstupky na stropě brání sklouznutí
- Součástí dodávky je silikagel 2-5 mm s oranžovým indikátorem v opakovaně uzavíratelné nádobce
- Exsikátory v provedení PREMIUM navíc s vestavěným hygrometrem a dvěma poličkami
- Modely s oranžově nebo černě probarveného polykarbonátu pro látky citlivé na UV světlo
- Modely "Gas-Filling" pro práci v umělé atmosféře se vstupním a výstupním otvorem s rychlospojkami na zadní stěně


Technické parametry

Materiál:	čirý, oranžový, nebo černý PC (polykarbonát)
Objem:	6,2 l
Rozměry vnější (š × h × v):	221 × 214 × 183 mm
Rozměry vnitřní (š × h × v):	212 × 180 × 162 mm
Teplotní odolnost:	−35 °C to +70 °C
Maximální počet poliček:	2
Maximální zatížení:	3 kg
Hmotnost:	0,9 kg



Mini exsikátor čirý





Mini exsíkátor oranžový PREMIUM



Mini exsíkátor s držadlem



Mini exsíkátor s držadlem PREMIUM



Mini exsíkátor "Gas-Filling"



Mini exsíkátor "Gas-Filling"

Model	Katalogové číslo
Mini čirý; Basic	P185001
Mini oranžový; Basic	P184206
Mini černý; Basic	P184006
Mini s držadlem; Basic	P184806
Mini "Gas-Filling"; Basic	P184906
Mini čirý; PREMIUM	P195001
Mini oranžový; PREMIUM	P194206
Mini černý; PREMIUM	P194006
Mini s držadlem; PREMIUM	P194806
Mini "Gas-Filling"; PREMIUM	P194906

Příslušenství pro Mini exsikátory | SICCO

Poličky a hadice pro Mini skříňové exsikátory SICCO

- Hadice pro výměnu atmosféry je zakončena rychlospojkami se zpětným ventilem


Technické parametry

Materiál poličky:	čirý PMMA nebo černě probarvený PE
Rozměry čiré poličky:	211 × 178 × 2,0 mm
Rozměry černé poličky:	211 × 178 × 4,0 mm
Materiál hadice:	zesílený PVC
Rozměry hadice:	ID 9 mm, OD 15 mm, délka 5 m

Popis	Katalogové číslo
Polička čirá	P186075
Polička černá	P186077
Hadice pro výměnu atmosféry	P186401



Čirá polička



Černá polička



Hadice pro výměnu atmosféry