


Exsikátor skříňový SECADOR 1.0 | BEL-ART

Malý 21litrový stohovatelný exsikátor s poličkou a vestavěným vlhkoměrem

- Průhledná skříň umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Odolný proti vzniku skvrn a popraskání
- Standardní model je určen pro použití libovolného sušícího prostředku
- Stěny čirého nebo modrého exsikátoru odstíní 99 % UV zářením, oranžově probarvené navíc min 50 % viditelného světla
- Patentovaná vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu
- Model s ventily má na zadní stěně vstupní a výstupní ventil pro práci v umělé atmosféře
- POZOR! Model s ventily nelze použít pro sušení za sníženého tlaku

Technické parametry

Materiál skříně:	kopolyester, vynikající chemická odolnost
Materiál poličky:	čirý polystyren s otvory pro maximální cirkulaci vzduchu
Objem:	21 l
Rozměry (š × h × v):	414 × 341 × 213 mm
Počet poliček:	1
Počet zámků:	1



SECADOR 1.0 čirý



SECADOR 1.0 modrý



Model

Barva

Katalogové číslo

Standardní	čirá	A710000
Standardní	čirá, modré víko	A710006
Standardní	modrá, čirá dvířka	A710007
Standardní	oranžová	A710008
Standardní s ventily	čirá	A710002
Standardní s ventily	oranžová	A710009