

**Exsikátor skříňový SECADOR 2.0 a 2.0 A | BEL-ART**

Střední 33litrový stohovatelný exsikátor s políčkami a vestavěným vlhkoměrem

- Průhledná skříň umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Patentovaná vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu
- Odolný proti vzniku skvrn a popraskání
- Stěny čirého nebo modrého exsikátoru odstíní 99 % UV zářením, oranžově probarvené navíc min 50 % viditelného světla
- Standardní model je určen pro použití libovolného sušicího prostředku
- Automatický model A udržuje vlhkost okolo 25 % pomocí zabudované automatické sušící jednotky
- Sušící jednotka používá 2 větráky pro zajištění stálého proudění vzduchu a odvětrání vlhkosti
- Model s ventily má na zadní stěně vstupní a výstupní ventil pro práci v umělé atmosféře
- POZOR! Model s ventily nelze použít pro sušení za sníženého tlaku

**Technické parametry**


|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Materiál skříně:                                           | kopolyester, vynikající chemická odolnost                |
| Materiál políček :                                         | čirý polystyren s otvory pro maximální cirkulaci vzduchu |
| Materiál/náplň sušící jednotky (modely A):                 | polykarbonát/silikagel                                   |
| Objem:                                                     | 33 l                                                     |
| Rozměry (š × h × v):                                       | 414 × 341 × 315 mm                                       |
| Počet políček:                                             | 2                                                        |
| Vzdálenost mezi políčkami :                                | 95 mm                                                    |
| Čas potřebný ke snížení RH z 75 % na < 25 % (modely A):    | cca 8 hodin                                              |
| Počet zámků:                                               | 2                                                        |
| Interval automatické regenerace náplně ohřevem (modely A): | 20 minut                                                 |
| Napájení sušící jednotky (modely A):                       | 220 V                                                    |



SECADOR 2.0 čirý



SECADOR 2.0 A čirý



Ventily na zadní stěně exsikátoru

| Model                    | Barva    | Katalogové číslo |
|--------------------------|----------|------------------|
| Standardní 2.0           | čirá     | A720000          |
| Standardní 2.0           | oranžová | A720008          |
| Automatický 2.0 A        | čirá     | A720220          |
| Automatický 2.0 A        | oranžová | A720228          |
| Standardní 2.0 s ventily | čirá     | A720002          |
| Standardní 2.0 s ventily | oranžová | A720009          |