

Exsikátor skříňový SECADOR Mini | BEL-ART

Mini 10litrový stohovatelný exsikátor bez poličky s vestavěným vlhkoměrem

- Průhledná skříň umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Patentovaná vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu
- Odolný proti vzniku skvrn a popraskání
- Standardní model je určen pro použití libovolného sušícího prostředku
- Model s ventily má nahoře vstupní a výstupní ventil pro práci v umělé atmosféře
- POZOR! Model s ventily nelze použít pro sušení za sníženého tlaku
- Vestavěný hygrometr

Technické parametry

Materiál skříně:	čirý polystyren (nechrání před UV zářením), dvířka z kopolyesteru
Objem:	10 l
Rozměry (š × h × v):	33,8 × 25,4 × 21,6 cm
Počet zámků:	1
Vnitřní průměr hadiček pro připojení na ventily:	od 1/4" do 3/8"



SECADOR Mini



SECADOR Mini otevřený



SECADOR Mini s ventily

Model	Barva	Katalogové číslo
Standardní	čirá	A751000
Standardní s ventily	čirá	A751002

