

Exsikátor vakuový | BEL-ART

Hnědý nebo čirý exsikátor s trojcestným ventilem a analogovým vakuometrem

- Silikonové těsnění a speciální uzamykací kruh zaručují dlouhodobou těsnost
- Průhledná konstrukce obou částí exsikátoru umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Trojcestný kohout s těsněním z Vitonu pro evakuaci nebo výměnu atmosféry
- Ideální pro dlouhodobé uchovávání vzorků, vytváření anaerobní atmosféry, odvzdušnění materiálů nebo vakuové sušení
- Exsikátory z hnědého polykarbonátu jsou určeny pro látky citlivé na UV světlo

Technické parametry

Materiál: čirý nebo hnědý polykarbonát (hnědý blokuje 100% UVA, B a C světlo)

Dosažitelné vakuum: –736 mm Hg po dobu víc než 72 hod při teplotě místnosti

Počet podávek: 1

Objem	Vnější průměr	Vnější výška	Max. zatížení poličky	Hmotnost
6 l	28,6 cm	35,4 cm	15 kg	1,7 kg
10 l	35,3 cm	40,0 cm	20 kg	2,6 kg
20 l	42,7 cm	47,5 cm	25 kg	4,3 kg



Model	Objem (l)	Barva	Katalogové číslo
6L	6	čirá	A400202
6L-UV	6	Hnědá	A400204
10L	10	čirá	A400212
10L-UV	10	Hnědá	A400214
20L	20	čirá	A400222
20L-UV	20	Hnědá	A400224