


Fólie a víčko uzavírací pro PCR destičky UltraFlux® | SSI

Fólie zabraňuje odpařování a kontaminaci mezi jamkami


- Fólie UltraFlux® Standard pro běžné PCR aplikace
- Opticky čirá nelepivá fólie UltraFlux® RT pro kvantitativní PCR v reálném čase, přilne teprve po přitisknutí na destičku
- Silikonové mikrotečky na fólii UltraFlux® RT nevytvářejí nečistoty, které by mohly opticky interferovat
- Opakovaně použitelné pružné víčko UltraFlux® Sealing Mat pro 96jamkové destičky

Technické parametry

Typ fólie	Materiál	Délka včetně úchyty (mm)	Pracovní délka (mm)	Šířka (mm)
UltraFlux® Standard	PP fólie, akrylové lepidlo	141,2	127,0	82,5
UltraFlux® RT	polyolefinová fólie, silikon	141,2	128,5	79,5
UltraFlux® Sealing Mat	silikon	118,6	-	73,7



Fólie UltraFlux® standard



Fólie UltraFlux® standard



Fólie UltraFlux® RT



Fólie UltraFlux® RT



UltraFlux® Sealing Mat



Fólie UltraFlux® Sealing Mat

Typ fólie	Balení (ks)	Katalogové číslo
UltraFlux® standard	100	U362200
UltraFlux® RT	100	U365100
UltraFlux® Sealing Mat	5	U351000