

Fólie hliníková na stojan

Hliníková fólie v roli navinutá na trubce

Technické parametry

Návin:	Průměr 15 cm, na tvrdé papírové trubce o průměru 7 cm
Délka :	cca 450 m
Síla fólie:	30 µm
Materiál:	99,9 % hliník



Fólie hliníková na stojan

Šířka fólie (mm)	Hmotnost návinu (kg)	Balení	Katalogové číslo
330	cca 12	1 role	L654321
500	cca 19	1 role	L654322

Příslušenství

Popis	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)	Katalogové číslo
Držák s lištou na odtrhávání pro roli 330 mm	400 x 190 x 190	3,0	L654323
Držák s lištou na odtrhávání pro roli 500 mm	600 x 190 x 190	3,6	L654324