

Hadička PE

Průsvitná hadička odolná vůči zředěným kyselinám a louhům, vodným a alkoholovým roztokům solí

- Mléčně bílá hadička, bez zápachu


Technické parametry

Materiál:

PE

Teplotní rozsah:

−40 až +80 °C



Hadička PE

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
1,0	1,8	0,4	25	R958351
2,0	4,0	1,0	25	R958451
3,0	5,0	1,0	25	R958551
4,0	6,0	1,0	25	R958651
5,0	7,0	1,0	25	R958751
6,0	8,0	1,0	25	R958951
7,0	9,0	1,0	25	R959151
8,0	10,0	1,0	25	R959351
9,0	11,0	1,0	10	R959451
10,0	12,0	1,0	10	R959551
12,0	14,0	1,0	10	R959651