

Hadička silikonová pro peristaltické čerpadlo

Mimořádně hladký vnitřní povrch díky technologii vulkanizace na platinovém trnu

- Netoxická nehemolytická nepyrogenní autoklávovatelná hadička

Technické parametry

Teplotní rozsah:	−20 až +80 °C
Tvrdost :	60 +mn5 Shore A



Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
0,5	3,7	1,6	5	I382311
0,8	4,0	1,6	5	I382411
1,6	4,8	1,6	5	I382511
3,2	6,4	1,6	5	I382611
4,8	8,0	1,6	5	I382711
6,4	9,6	1,6	5	I382811
8,0	11,2	1,6	5	I382911