

Hadička silikonová silnostěnná

Měkká ohebná průsvitná hadička pro vakuové použití

Technické parametry

Materiál:	Silikonová guma
Teplotní rozsah:	−60 až +180 °C
Tvrdost :	55 Shore A



Hadička silikonová silnostěnná

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
3,0	9,0	3,0	5	R973751
4,0	12,0	4,0	5	R973851
5,0	15,0	5,0	5	R974051
6,0	12,0	3,0	5	R974251
7,0	15,0	4,0	5	R974451
8,0	16,0	4,0	5	R974651
10,0	20,0	5,0	5	R974751
12,0	22,0	5,0	5	R098081