

Hadička Tygon® LMT-55

Transparentní hadička pro běžné laboratorní použití, DEHP-free

- Dobrá chemická odolnost vůči většině anorganických roztoků
- Hladká leštěná vnitřní stěna

Technické parametry

Teplotní rozsah: -50 až +74 °C

Tvrdost : 55 Shore A



Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
1,6	3,2	0,8	15	R.CAN7.1
1,6	4,8	1,6	15	R.CAN8.1
2,4	5,6	1,6	15	R.CAN9.1
3,2	6,4	1,6	15	R.CAP0.1
4,8	7,9	1,6	15	R.CAP1.1
6,4	9,6	1,6	15	R.CAP2.1
6,4	11,1	2,4	15	R.CAP3.1
7,9	11,1	1,6	15	R.CAP4.1
7,9	12,7	2,4	15	R.CAP5.1
9,6	12,7	1,6	15	R.CAP6.1
9,6	15,9	3,2	15	R.CAP7.1