

Hadička Tygon® S3™ E-3603

Standardní laboratorní a silnostěnná vakuová hadička neobsahuje BPA a ftaláty

- Hadičky lze autoklávovat 30 min při 121 °C



Hadička standardní

Netoxická standardní laboratorní hadička s hladkou vnitřní stěnou

- Čirá, měkká a pružná hadička vhodná pro peristaltická čerpadla
- Odolná vůči většině anorganických látek a oxidačních činidel

Technické parametry

Teplotní rozsah: -46 až +74 °C

Tvrdost : 56 Shore A

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
1,6	3,2	0,8	15	R822461
1,6	4,8	1,6	15	R822561
3,2	4,8	0,8	15	R822661
3,2	6,4	1,6	15	R822761
4,8	6,4	0,8	15	I928551
4,8	8,0	1,6	15	I928651
6,4	9,6	1,6	15	R822861
6,4	11,2	2,4	15	R822961
9,6	12,7	1,6	15	R823061
9,6	14,3	2,4	15	R823161
9,6	15,9	3,2	15	I929151
12,7	15,9	1,6	15	R823261

12,7	17,5	2,4	15	R823361
12,7	19,1	3,2	15	I929451
19,0	25,4	3,2	15	R823461

Hadička vakuová silnostěnná

Autoklávovatelná vakuová laboratorní hadička

- Čirá, měkká a pružná hadička odolná vůči protržení a stárnutí
- Odolná vůči většině anorganických látek a oxidačních činidel

Technické parametry

Teplotní rozsah: −46 až +74 °C

Tvrdost : 56 Shore A

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
4,8	14,4	4,8	15	R823569
6,4	16,0	4,8	15	R823669
9,5	22,3	6,4	15	R823769
12,7	28,7	8,0	15	R823869

