

Hadička z fluoroelastomeru Iso-Versinic®

Černá hadička pro čerpání velmi agresivních chemikálií

- Hadička především pro náročné laboratorní a průmyslové použití
- Velmi dobrá odolnost proti uhlovodíkům, olejům, silným kyselinám, oxidačním činidlům, aromatickým a chlorovaným rozpouštědlům

Technické parametry

Materiál:	fluorkaučuk
Teplotní rozsah:	−20 až +200 °C (krátkodobě až +300 °C)
Tvrdost :	60 Shore A (hadičky s ID 3,0 a 4,0 mm), 70 Shore A (hadičky větších průměrů)



Hadička z fluoroelastomeru Iso-Versinic®

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tvrdost (Shore A)	Balení (m)	Katalogové číslo
3,0	5,0	1,0	60	5	I833611
4,0	6,0	1,0	60	5	I833711
5,0	8,0	1,5	70	5	I833811
6,0	9,0	1,5	70	5	I833911
7,0	10,0	1,5	70	5	I834011
8,0	12,0	2,0	70	5	I834111